

BIURO HANDLOWE 05-270 MARKI / WARSZAWY UL.ŻŁOTA 5
 TEL.(22)357-82-62,799-13-45,499-21-21,781-34-74,214-03-10
 TEL/FAX(22)781-34-74,FAX.357-82-63,TEL KOM.0-501-027-007

P-rogi etykiet proste
 O-rogi etykiet zaokrąglone
 BO-bez odstępu

W ROZMIARACH Z TABELI NR 1 WYKONUJEMY ETYKIETY Z MATERIAŁÓW:
 PAPIER LASERMATT (PAPIER MATOWY)
 PAPIER LASERGLOSS (PAPIER BŁYSZCZĄCY)
 FOLIA POLYLASER MATTWHITE (FOLIA BIAŁA MATOWA)

Tabela 1.

Lp	Z ODCIĄGIEM					BEZ ODCIĄGU				
	Format		Ilość etykiet na arkuszu	Rogi etykiet	Nr artykułu	Format		Ilość etykiet na arkuszu	Rogi etykiet	Nr artykułu
	Szerokość	Wysokość		Odstępy		Szerokość	Wysokość		Odstępy	
1	8	8	651 (21x31)	P, BO	48001					
2	10	140	42 (21x2)	P, BO	48002					
3	17,4	25,5	132 (12x11)	P, BO	48003	30	19,8	105 (7x15)	P, BO	48105
4	20	33	90 (10x9)	P, BO	48004					
5	25	25	88 (8x11)	P, BO	48005					
6	26	74	32 (8x4)	P, BO	48006					
7	29	38	49 (7x7)	P, BO	48007					
8	35	55,4	25 (5x5)	P, BO	48008	42	27,5	50 (5x10)	P, BO	48106
9	38	21	65 (5x13)	P, BO	48009	45	15	72 (4x18)	P, Odstęp	48107
10	38	21	65 (5x13)	O, Odstęp	48010					
11	39,6	51	25 (5x5)	P, BO	48011					
12	40	12	120 (5x24)	P, BO	48012					
13	40	23,3	48 (4x12)	P, BO	48013					
14	40	40	35 (5x7)	P, BO	48014	48	25	40 (4x10)	P, BO	48108
15	45	30	36 (4x9)	O, Odstęp	48015					
16	45	50	20 (4x5)	O, Odstęp	48016					
17	48	18,5	60 (4x15)	P, BO	48017	52,4	16	68 (4x17)	P, BO	48109
18	48	23,8	48 (4x12)	P, BO	48018	52,4	21,2	56 (4x14)	P, BO	48110
19	48	70	16 (4x4)	P, BO	48019					
20	48	48	24 (4x6)	P, BO	48020	52,4	29,6	40 (4x10)	P, BO	48111
21	48,5	25,4	40 (4x10)	P, BO	48021					
22	49	38	28 (4x7)	O, Odstęp	48022					
23	50	47,5	24 (4x6)	P, BO	48023	63,5	38,1	21 (3x7)	O, Odstęp	48112
24	52	21	56 (4x14)	P, BO	48024					
25	52	25	44 (4x11)	P, BO	48025	64,3	33,8	24 (3x8)	P, BO	48113
26	52	29	40 (4x10)	P, BO	48026					
27	52	37	32 (4x8)	P, BO	48027	66	33,8	24 (3x8)	P, BO	48114
28	52	147,5	8 (4x2)	P, BO	48028					
29	52,5	41	28 (4x7)	P, BO	48029	68	50	15 (3x5)	O, Odstęp	48115
30	63	39,5	21 (3x7)	P, BO	48030					
31	63,5	25,4	33 (3x11)	O, Odstęp	48031					
32	63,5	38,1	21 (3x7)	O, Odstęp	48032	70	25,4	33 (3x11)	P, BO	48116
33	64,3	33,8	24 (3x8)	P, BO	48033					
34	64,7	42,16	21 (3x7)	P, BO	48034	70	32	27 (3x9)	P, BO	48117
35	65	23	36 (3x12)	P, BO	48035					
36	66	33,9	24 (3x8)	P, BO	48036	70	37	24 (3x8)	P, BO	48118
37	68,33	35	24 (3x8)	O, BO	48037	70	38,1	21 (3x7)	P, BO	48119
38	70	16,9	51 (3x17)	P, BO	48038					

39	70	29,6	30 (3x10)	P, BO	48039					
40	70	32	27 (3x9)	P, BO	48040	70	42,3	21 (3x7)	P, BO	48120
41	70	36	24 (3x8)	P, BO	48041	70	50,8	15 (3x15)	P, BO	48121
42	70	37	24 (3x8)	P, BO	48042	70	148,5	6 (3x2)	P, BO	48122
43	70	38,1	21 (3x7)	P, BO	48043					
44	70	41	21 (3x7)	P, BO	48044					
45	70	42,3	21 (3x7)	P, BO	48045					
46	70	50,8	15 (3x5)	P, BO	48046	95	40	14 (2x7)	P, BO	48123
47	70	52	10 (2x5)	O, Odstęp	48047					
48	70	59	15 (3x5)	P, BO	48048					
49	70	70	12 (3x4)	P, BO	48049	96	50,8	10 (2x5)	O, Odstęp	48124
50	70	59	15 (3x5)	P, BO	48050	97	34	16 (2x8)	P, BO	48125
51	76,2	46,6	12 (2x6)	O, Odstęp	48051					
52	80	40	14 (2x7)	O, Odstęp	48052	97	42,3	12 (2x6)	P, BO	48126
53	85	38	14 (2x7)	P, BO	48053					
54	85	50	10 (2x5)	P, BO	48054	99,1	93,1	6 (2x3)	O, Odstęp	48127
55	89	49+100	7 (1x1 + 1x6)	O, Odstęp	48055					
56	95	28	20 (2x10)	P, BO	48056					
57	96	42,35	12 (2x6)	O, Odstęp	48057	105	33,8	16 (2x8)	P, BO	48128
58	96	50,8	10 (2x5)	O, Odstęp	48058	105	37	16 (2x8)	P, BO	48129
59	97	42,3	12 (2x6)	P, BO	48059					
60	97	67,7	8 (2x4)	P, BO	48060					
61	99	34	16 (2x8)	O, Odstęp	48061					
62	99	67	8 (2x4)	O, Odstęp	48062	105	42,3	14 (2x7)	P, BO	48130
63	99	109	4 (2x2)	P, BO	48063	105	48	12 (2x6)	P, BO	48131
64	99	145	4 (2x2)	O, BO	48064	105	50,8	10 (2x5)	P, BO	48132
65	99,1	38,1	14 (2x7)	O, Odstęp	48065					
66	99,1	93,1	6 (2x3)	O, Odstęp	48066					
67	103	50	10 (2x5)	P, BO	48067	105	70	8 (2x4)	P, BO	48133
68	105	41	14(2x7)	P, BO	48068	105	74	8 (2x4)	P, BO	48134
69	105	24	24 (2x12)	P, BO	48069					
70	105	33,8	16 (2x8)	P, BO	48070	105	148	4 (2x2)	P, BO	48135
71	105	37	16 (2x8)	P, BO	48071					
72	105	38	14 (2x7)	P, BO	48072					
73	105	41	14 (2x7)	P, BO	48073					
74	105	42,3	14 (2x7)	P, BO	48074	190	38	7 (1x7)	P, BO	48136
75	105	48	12 (2x6)	P, BO	48075					
76	105	57	10 (2x5)	P, BO	48076					
77	105	59	10 (2x5)	P, BO	48077	192	72P	4 (1x4)	O, BO	48137
78	105	70	8 (2x4)	P, BO	48078					
79	105	74	8 (2x4)	P, BO	48079					
80	105	99	6 (2x3)	P, BO	48080					
81	105	148	4 (2x2)	P, BO	48081					
82	105	42	14(2x7)	P, perfo.	48082					
83	105	297	1(1x1)	P, BO	301212					
83	134	11	24 (1x24)	O, BO	48083					
84	134	20	14 (1x14)	O, BO	48084					
85	163	30	9 (1x9)	P, BO	48085					
86	180	29	10 (1x10)	P, BO	48086					
87	192	39	7 (1x7)	O, BO	48087					
88	192,5	62	4 (1x4)	O, BO	48088					
89	195	46	6 (1x6)	O, BO	48089					
90	198	68	3 (1x3) perfo	O, Odstęp	48090					
91	199	144	2 (1x2)	O, BO	48091					
92	200	63,5	4 (1x4)	P, BO	48092					
93	204	296	1	O,BO	48093					
94	209	21	14 (1x14)	P, BO	48094					
95	210	74	4 (1x4)	P, BO	48095					
96	210	98,38	3 (1x3)	P, BO	48096					

97	210	148	2 (1x2)	P, BO	48097				
98	210	296	1	Proste	48098				
99	CD ROM2	fi 36, fi 117	2	Odstęp	48099				
100	CD ROM3	fi 37, fi 113	3	Odstęp	48100				
101	fi 40		28 (4x7)	Odstęp	48101				
102	fi 47		24 (4x6)	Odstęp	48102				
103	fi 63		12 (3x4)	Odstęp	48103				
104	fi 80		6 (2x3)	Odstęp	48104				

etykiety z odciągiem -- to takie które posiadają jednomicilimetrowe obrzeże wokół całego arkusza i na nim znajduje się zabezpieczenie przed wypływaniem kleju przy stosowaniu etykiet na kserokopiarkach i nowych drukarkach laserowych gdzie występują wysokie temperatury

Każdy z powyższych formatów może być wykonany :

1. z papieru z podłożem kryjącym (zastosowany szary lub czarny klej)
2. z papieru kolorowego (czerwonego, niebieskiego, żółtego, zielonego lub innego na zamówienie).
3. z papieru z klejem łatwo-usuwalnym (nie pozostawiającym żadnych śladów na podłożu)
4. z papieru z klejem do głębokiego mrożenia
5. z papieru półbłyszczącego (pod nadruk laserowy)
6. w opakowaniach pod zamówienie 10, 25, 50arkuszowych lub innych.
7. w opakowaniach standardowych 100 lub 500 arkuszowych.

W rozmiarach z tabeli nr 2 wykonujemy etykiety z poniżej wymienionych materiałów:

folia Poly laser Matt White (matowa biała)

folia Poly laser Matt Transparent (matowe przezroczyste)

folia Poly jet Silver RP-37 (srebrne błyszczące)

folia Poly laser Matt Silver RP-37 (srebrne matowe)

Tabela 2.

Lp	Z ODCIĄGIEM			Rogi etykiet Odstępy	Nr artykułu	BEZ ODCIĄGU		Ilość etykiet na arkuszu
	Format		Ilość etykiet na arkuszu			Format		
	Szerokość	Wysokość				Szerokość	Wysokość	
1	25	43	48 (8x6)	P, BO	48301			
2	40	15	95 (5x19)	P, BO	48302			
3	52,25	21	56 (4x14)	P, BO	48303			
4	63	39	21 (3x7)	O, BO	48304			
5	68,5 (70)	35 R	24 (3x8)	O, BO	48305			
6	99,1	42,3 R	12 (2x6)	O				
7	105	48	12 (2x6)	P, BO	48306			
8	105	148	4 (2x2)	P, BO	48307			
9	210	148	2 (1x2)	P, BO	48308			
10	210	296	1	Proste	48309			